

Honeywell
Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Productivity Solutions

Honeywell

2450RC-90010981

Part Number:	2450RC-90010981
Producent / marka:	Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Opis produktu	CERAM AUTO RESET THERMOSTAT
Arkusze danych:	PDF 1.2450RC-90010981.pdf PDF 2.2450RC-90010981.pdf PDF 3.2450RC-90010981.pdf
Status RoHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje 2450RC-90010981

PART NUMBER	2450RC-90010981
PRODUCENT	Honeywell Sensing and Productivity Solutions
OPIS	CERAM AUTO RESET THERMOSTAT
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowa / zgodna z RoHS
ARKUSZ DANYCH	PDF 1.2450RC-90010981.pdf PDF 2.2450RC-90010981.pdf PDF 3.2450RC-90010981.pdf
TOLERANCJA	-
TERMINATION STYLE	Quick Connect
TEMPERATURA PRZEŁĄCZANIA	-
PRZEŁĄCZANIE CYKLI	100K
SERIA	2450RC
ZRESETUJ TEMPERATURĘ	-
PACKAGE / CASE	Module
RODZAJ MOCOWANIA	Chassis Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
WSPÓŁCZYNNIK NATĘŻENIA PRĄDU - DC	-
WSPÓŁCZYNNIK NATĘŻENIA PRĄDU - AC	10A (240V), 15A (120V)
OBWÓD	-

Powiązane tagi

Honeywell Sensing and Productivity Solutions 2450RC-90010981	Dystrybutor 2450RC-90010981	Dostawca 2450RC-90010981
Cena 2450RC-90010981	Zdjęcia 2450RC-90010981	Obraz 2450RC-90010981
Arkusze danych 2450RC-90010981 PDF	2450RC-90010981 Pobierz arkusze danych	Arkusze danych 2450RC-90010981
Zdjęcie 2450RC-90010981	Kup 2450RC-90010981	Kup Honeywell Sensing and Productivity Solutions 2450RC-90010981
Honeywell Sensing and Productivity Solutions 2450RC-90010981	Honeywell Sensing and Productivity Solutions Dostawca	Dystrybutor Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Honeywell Sensing and Productivity Solutions 2450RC-90010981	HONEYWELL 2450RC-90010981	Honeywell Sensing and Control EMEA 2450RC-90010981
Honeywell Sensing and Productivity Solutions T&M 2450RC-90010981		

Produkty powiązane

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-02170916 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-79660100 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90430815 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90050001 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90580929 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90040875 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90580919 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90010978 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-09240044 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-90580920 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-79240055 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Honeywell 2450RC-79660101 </div> <p>Producent: Honeywell Sensing and Productivity Solutions Opis: CERAM AUTO RESET THERMOSTAT Na stanie: Out stock</p> <div style="text-align: right;">RFQ</div> </div>